

Tajima

数量限定

今だけ特典!!

風雅ベストフルセットを
ご購入で交換用ウェアを
(定価 6,640 円相当)

1枚 サービス



超立体3Dメッシュメッシュ
ハーネスの下に
風が通る!

〈特許出願中〉



インナーパッド
超立体
3D
メッシュ

イメージ

清涼ファン

風雅ベスト

〈フルセットL/LL/3L〉 各 希望小売価格 33,000円 (税込36,300円)

風雅ベスト: サイズ参考表 (cm)

	L	LL	3L
胸囲	116	120	124
肩幅	45	47	49
着丈	66	68	70

※店頭にて着用感をお試しください
※風雅ベストのサイズを選ぶ際は体型より
1〜2サイズ程度アップさせたものをお選びください



動画でチェック!



＜製品内容＞
●風雅ベスト
●インナーパッド
●ファンユニット
●コントローラー
●バッテリー
●ACアダプター

強モードで

1日使える
大容量バッテリー

充電所要時間: 約7時間

※1 強モード使用 (風速: 5.9m/s)

※2 目安可動時間約9時間

※3 容量 5,500mAh (7.4V 出力時)

Tajima



刈払機を肩から掛けても
風が通る！

背負式対応

背負式刈払機、噴霧器、集じん・送風機などにも使えます。
※ファン部を覆う場合、ファンより上を締め付けるベルトがある場合にはご使用になれません。



反射ベストを着ても
風が通る！



※反射ベストは別途お問い合わせください

3モード&長寿命バッテリー
強モードでも

約9時間使用可能！

モード	風速	目安可動時間
強	5.9m/s	約 9時間
中	4.3m/s	約 18時間
弱	3.6m/s	約 30時間

リチウムイオン充電電池FB-BT7455BK-N使用時

■製品仕様

ファン	●外径 107mm	ベスト	●材質 ポリエステル
	●取付部径 90mm		●サイズ L・LL・3L
	●厚さ 52mm		●ファン穴 91mm

※耐水仕様ではありません。雨天や水のかかる場所での使用はできません。
※ファン・バッテリーは簡単に取り外せ、ベスト、インナーパッドを水洗いできます。

風雅ベストフルセット【L / LL / 3L】

<製品内容>

- 風雅ベスト
- インナーパッド
- ファンユニット(2個)
- コントローラー
- バッテリー
- ACアダプタ



セット内容

品名	単品希望小売価格(税別)
ベスト	6,640円
インナーパッド	4,970円
ファンユニット(2個)	8,300円
コントローラー	8,300円
バッテリー	16,500円
アダプター	4,450円
合計	49,160円

バラ買い合計 49,160円 のところ

フルセット価格

33,000円 (税別)
36,300円 (税込)

サイズの選び方

風雅ベストのサイズは、胸囲寸法を目安に普段の服サイズより1~2サイズ大きめのゆとりのあるサイズを試着してお選び下さい

サイズ	L	LL	3L
胸囲	116cm	120cm	124cm

別売アクセサリ

清涼ファン風雅ボディ
交換用フィルター10枚
(FBP-AAF10W)

希望小売価格 **1,710円** (税別)
1,881円 (税込)



ファンからの
粉塵や草、虫などの
吸い込みを防ぎます。

	品名	品番	希望小売価格(税別)	希望小売価格(税込)	JANコード(4975364~)
清涼ファン 風雅ベスト	フルセットL	FV-AA18SEBWL	33,000円	36,300円	265432
	フルセットLL	FV-AA18SEBWL			265449
	フルセット3L	FV-AA18SEBW3L			265456
	ベストL	FVP-AAVBWL	6,640円	7,304円	265494
	ベストLL	FVP-AAVBWLL			265500
	ベスト3L	FVP-AAVBW3L			265517
	インナーパッド	FVP-AAAPG	4,970円	5,467円	265524
	ファンユニット(2個)	FV-AA18FUGB	8,300円	9,130円	265463
	コントローラー	FV-AA18CUW	8,300円	9,130円	265470
	バッテリー	FB-BT7455BK-N	16,500円	18,150円	265487
	ACアダプター9V2.0A	ADP-9V20	4,450円	4,895円	267245

株式会社TJMデザイン

www.tajimatool.co.jp

■ 製品に関するお問い合わせは

・メールフォーム

https://jpn.tajimatool.co.jp/inquiry

・フリーダイヤル

☎ 0120-125577

受付時間 <月曜日~金曜日>9:00~17:00

携帯電話、PHSからでもご利用が可能です。(12:00~13:00/祝日・当社指定休日を除く)



ご用命は当店まで

■ ご使用前に各製品の取扱説明書を良くお読みの上、正しくお使いください。